



OccuSwitch

LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX

OccuSwitch – это датчик движения со встроенным выключателем. Он позволяет выключать освещение в пустом помещении, и экономить до 30% на электроэнергии. OccuSwitch может переключать любую нагрузку до 6 А и контролировать помещения площадью от 20 до 25 м². Съемный сетевой разъем обеспечивает простоту установки и монтажа OccuSwitch на потолке. Для упрощения, ускорения и правильной установки доступен отдельный кабель Wieland

Данные о продукции

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX
Полное название продукта	LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX
Полный код продукта	871155973143899
Код заказа	913700328003
Материал № (12NC)	913700328003

Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711559731438
Нумератор — упаковок на внешний короб	42
EAN/UPC — короб	8711559731421

Чертеж размеров

