



# 感应开关

## LRH1070/00 SENSUR SURFACE BOX

Occuswitch 是一种带有内置开关的移动探测器。当房间或区域内的人全部离开后，它会关闭此房间或区域内的照明，节能高达 30%。降低了运营成本，大大提高了用户的投资回报率。Occuswitch 最大负载 6A，可控制面积在 20 平米左右的办公区域。由于符合最新的欧盟建筑指令，您可以相信这是一笔保障未来的投资，会给您带来持续的节能效益

### 产品数据

产品数据	
订单产品名称	LRH1070/00 SENSUR SURFACE BOX
完整的产品名称	LRH1070/00 SENSUR SURFACE BOX
完整产品代码	871155973143899
订购代码	913700328003
材料编号 (12NC)	913700328003

计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8711559731438
计算器 - 每个外包装箱中的包数	42
EAN/UPC - 案例	8711559731421

### 二维绘图

