



OccuSwitch DALI

LRM2080/10 Advanced

Multisensor y controlador en un sólo equipo para el control de ocupación, luz natural y IR. Puede controlar hasta 15 luminarias DALI. Fácil de instalar, prácticamente no necesita servicio. Con sensores de extensión (LRM8118) e interfaces de pulsadores (LCU2070) opcionales. Hay disponibles cables Wieland independientes para una instalación fácil, rápida y sin complicaciones.


Multisensor y controlador en un sólo equipo para el control de ocupación, luz natural y IR. Puede controlar hasta 15 luminarias DALI. Fácil de instalar, prácticamente no necesita servicio. Con sensores de extensión (LRM8118) e interfaces de pulsadores (LCU2070) opcionales. Hay disponibles cables Wieland independientes para una instalación fácil, rápida y sin complicaciones.

Datos del producto

Datos de producto		Numerador - Paquetes por caja exterior	
Código de producto completo	871155973234399	N.º de material (12NC)	913700333004
Nombre de producto del pedido	LRM2080/30 ADVANCED	Peso neto (pieza)	0,125 kg
EAN/UPC - Producto	8711559732343		
Código de pedido	73234399		
Cantidad por paquete	1		

OccuSwitch DALI

Plano de dimensiones



LRM2080 ADVANCED

