



# OccuSwitch DALI

## LRM2090/20 BMS

Multisensor y controlador en un sólo equipo para el control de ocupación, luz natural y IR. Puede controlar hasta 15 luminarias DALI. Fácil de instalar, prácticamente no necesita servicio. Con sensores de extensión (LRM8118) e interfaces de pulsadores (LCU2070) opcionales. Hay disponibles cables Wieland independientes para una instalación fácil, rápida y sin complicaciones.

Multisensor y controlador en un sólo equipo para el control de ocupación, luz natural y IR. Puede controlar hasta 15 luminarias DALI. Fácil de instalar, prácticamente no necesita servicio. Con sensores de extensión (LRM8118) e interfaces de pulsadores (LCU2070) opcionales. Hay disponibles cables Wieland independientes para una instalación fácil, rápida y sin complicaciones.


### Datos del producto

Datos de producto	
Código de producto completo	871155973236799
Nombre de producto del pedido	LRM2090/40 BMS
EAN/UPC - Producto	8711559732367
Código de pedido	73236799
Cantidad por paquete	1

Numerador - Paquetes por caja exterior	42
N.º de material (12NC)	913700333103
Peso neto (pieza)	0,125 kg

## OccuSwitch DALI

### Plano de dimensiones



LRM2090 BMS

