



ActiLume 1-10V

LRI1655/00 ActiLume 1-10V Sensor 100 Cm


Jednotku ActiLume 1-10 V lze připojit k řídicímu vstupu 1-10 V DC předřadníku typu HF-R. Jednotka ActiLume 1-10 V je kalibrována pro použití ve standardní situaci s nainstalovanou intenzitou 600 lux a požadovanou intenzitou 500 lux

Údaje o produktu

Označení a balení	
Objednací název produktu	LRI1655/00 ActiLume 1-10V Sensor 100 Cm
Celý název výrobku	LRI1655/00 ActiLume 1-10V Sensor 100 Cm
Full EOC	872790094298900
Objednací kód	94298900
Číslo materiálu (12NC)	913700339503

Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8727900942989
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8727900942996

Rozměrové výkresy



Product

LRI1655/00 ActiLume 1-10V Sensor 100 Cm