



OccuSwitch DALI

LCU2080/00 OSD Somfy Interface

L'OccuSwitch DALI combine un détecteur de mouvement, une cellule photoélectrique et un récepteur Infrarouge. Ce dispositif contrôle l'allumage, l'extinction et la gradation des luminaires selon la détection de présence et des apports de lumière naturelle. Il est possible de le mettre en parallèle ou de le connecter à une GTB (Gestion Technique du Bâtiment) selon la version. Le capteur peut piloter jusqu'à 15 luminaires DALI. Facile à installer, il ne nécessite qu'une petite mise en service. Il est possible de mettre un capteur d'extension (LRM8118) et une interface bouton poussoir (LCU2070). Il est également possible d'utiliser un câblage Wieland pour faciliter encore plus l'installation.

Données du produit

Données du produit			
Nom du produit de la commande	LCU2080/00 OSD Somfy Interface	Quantité par pack	1
Nom de produit complet	LCU2080/00 OSD Somfy Interface	Code EAN – Produit/Boîte	8718291115441
Code EOC	871829111544100	Conditionnement par carton	12
Code de commande	11544100	Codes EAN/UPC – Boîte	8718291115458
Code 12NC	913700344203		