



ActiLume MicroLuxSense

LRL1222/10 ActiLume MicroLuxSense


Le système MicroLuxSense se connecte à l'entrée de commande 1-10V du ballast HFR. Le système MicroLuxSense baisse la lumière pour atteindre une valeur proche du niveau minimum du ballast. MicroLuxSense est calibré pour une utilisation dans des conditions standards de bureau, avec 600 lux installés et 500 lux requis

Données du produit

Données du produit	
Nom du produit de la commande	LRL1222/10 ActiLume MicroLuxSense
Nom de produit complet	LRL1222/10 ActiLume MicroLuxSense
Code EOC	871829115238500
Code de commande	15238500
Code 12NC	913700346403

Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291152385
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291152392

Schéma dimensionnel




Product

LRL1222/10 ActiLume MicroLuxSense

ActiLume MicroLuxSense

Schéma dimensionnel



Product

LRL1222/10 ActiLume MicroLuxSense

