



MultiOne 配置器

LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI


如今，制造商可以提供完美定制的照明解决方案，这些智能解决方案还可以满足未来的需要。Philips 的可配置新型设备单元内置控制功能，可用于对灯具的照明方式进行编程，以最大限度实现节能环保。Philips 的灯光配置器是单一直观系统，用户可以在 Philips 的每个可编程驱动器中配置各种不同的功能。打造与应用完美匹配的解决方案从未如此简单。

产品数据

操作和电气	
输入电压	5 V
布线	
连接器类型输入端子	迷你 USB (凹式)
连接器类型输出端子	WAGO 250 (2 个并联连接)
输出线横截面 (最大)	1.5 mm ²
输出线横截面 (最小)	0.2 mm ²
温度	
环境温度范围	0 °C 至 50 °C
外壳温度使用寿命 (标称)	65 °C
最大外壳温度 (最大)	65 °C
审批和申请	
批准标志	CE 标志

产品数据	
订单产品名称	LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI
完整的产品名称	LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI
完整产品代码	871829120946100
订购代码	913700346703
材料编号 (12NC)	913700346703
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8718291209461
计算器 - 每个外包装箱中的包数	1
EAN/UPC - 案例	8718291209478

二维绘图



Product	C1	A1	A4	B1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI	32 mm	170.0 mm	128 mm	46 mm

Product	C1	A1	A4	B1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI	32 mm	170.0 mm	128 mm	46 mm

