



OccuSwitch


LRM1000/00 OS Mov Det

Le système OccuSwitch est un détecteur de mouvement qui permet d'éteindre les luminaires dans un local ou un espace lorsque celui-ci est inoccupé et d'économiser ainsi jusqu'à 30 % d'électricité. Le système OccuSwitch peut commuter jusqu'à 6A de charge max. et contrôler une zone allant de 20 et 25 m². Des connecteurs amovibles permettent de faciliter l'installation des OccuSwitch. Un câble Wieland est disponible séparément pour une installation encore plus simple, rapide et sûre

Données du produit

Données du produit		Quantité par pack	
Nom du produit de la commande	LRM1000/00 OS MOV DET		1
Nom de produit complet	LRM1000/00 OS Mov Det	Code EAN – Produit/Boîte	8718291225577
Code EOC	871829122557700	Conditionnement par carton	72
Code de commande	22557700	Codes EAN/UPC – Boîte	8718291225584
Code 12NC	913700350003		

Schéma dimensionnel



Product
LRM1000/00 OS MOV DET