



OccuSwitch

LRM1000/00 OS MOV DET


OccuSwitch – это датчик движения со встроенным выключателем. Он позволяет выключать освещение в пустом помещении. и экономить до 30% на электроэнергии. OccuSwitch может переключать любую нагрузку до 6 А и контролировать помещения площадью от 20 до 25 м². Съемный сетевой разъем обеспечивает простоту установки и монтажа OccuSwitch на потолке. Для упрощения, ускорения и правильной установки доступен отдельный кабель Wieland

Данные о продукции

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	LRM1000/00 OS MOV DET
Полное название продукта	LRM1000/00 OS MOV DET
Полный код продукта	871829122557700
Код заказа	913700350003
Материал № (12NC)	913700350003

Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291225577
Нумератор — упаковок на внешний короб	72
EAN/UPC — короб	8718291225584

Чертеж размеров



Product
LRM1000/00 OS MOV DET