



OccuSwitch

LRM1010/00 OS Mov Det Small


OccuSwitch je detektor pohybu se zabudovaným vypínačem. Vypne světla v místnosti nebo v prostoru, jestliže bude prázdný, a tím ušetří až 30 % výdajů na elektřinu. Detektor OccuSwitch dokáže vypínat jakoukoliv zátěž až do 6 A a ovládat prostor od 20 do 25 m². </sup>Odpojitelný konektor napájení ze sítě umožňuje snadnou instalaci a montáž detektoru OccuSwitch do stropu. K dispozici je samostatný kabel Wieland pro snadnou, rychlou a bezproblémovou instalaci

Údaje o produktu

Označení a balení	
Objednací název produktu	LRM1010/00 OS MOV DET Small
Celý název výrobku	LRM1010/00 OS Mov Det Small
Full EOC	871829122561400
Objednací kód	22561400
Číslo materiálu (12NC)	913700350103

Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718291225614
Číslování SAP – balení v krabici	80
Pouzdro – EAN/UPC	8718291225621

Rozměrové výkresy



Product
LRM1010/00 OS MOV DET Small