



OccuSwitch

LRM1010/00 OS Mov Det Small


Το OccuSwitch είναι ένας ανιχνευτής κίνησης με ενσωματωμένο διακόπτη. Διαθέτει τη δυνατότητα σβήσιματος των φώτων σε ένα δωμάτιο ή χώρο όταν αυτός εκκενωθεί και, έτσι επιτυγχάνεται έως και 30% εξοικονόμηση ρεύματος. Το OccuSwitch μπορεί να απενεργοποιήσει οποιοδήποτε φορτίο έως και 6 A και να ελέγξει ένα χώρο εμβαδού μεταξύ 20 και 25 m². Ένα αποσπώμενο φως τροφοδοσίας επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση και τοποθέτηση του OccuSwitch στην οροφή

δεδομένα Προϊόντων

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	LRM1010/00 OS MOV DET Small
Πλήρες όνομα προϊόντος	LRM1010/00 OS Mov Det Small
Full EOC	871829122561400
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	LRM1010/00/OS
Κωδικός παραγγελίας	22561400
Αρ. υλικού (12NC)	913700350103

Τοπικός κωδικός	LRM1010/00/OS
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718291225614
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	80
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718291225621

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product
LRM1010/00 OS MOV DET Small