



OccuSwitch

LRM1010/00 OS MOV DET Small


OccuSwitch – это датчик движения со встроенным выключателем. Он позволяет выключать освещение в пустом помещении. и экономить до 30% на электроэнергии. OccuSwitch может переключать любую нагрузку до 6 А и контролировать помещения площадью от 20 до 25 м². Съемный сетевой разъем обеспечивает простоту установки и монтажа OccuSwitch на потолке. Для упрощения, ускорения и правильной установки доступен отдельный кабель Wieland

Данные о продукции

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	LRM1010/00 OS MOV DET Small
Полное название продукта	LRM1010/00 OS MOV DET Small
Полный код продукта	871829122561400
Код заказа	913700350103
Материал № (12NC)	913700350103

Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291225614
Нумератор — упаковок на внешний короб	80
EAN/UPC — короб	8718291225621

Чертеж размеров



Product
LRM1010/00 OS MOV DET Small