



OccuSwitch Classic

LRH8600/00 Surface Mounting Box For Dimm

Notre gamme d'accessoires se compose d'interfaces utilisateur, de capteurs, de câbles et bien d'autres, tous compatibles avec la totalité de nos systèmes ainsi que ceux de certains autres fabricants. La performance et la capacité des produits varient en fonction du système de gestion auquel ils sont connectés.

Données du produit

| Données du produit | |
|-------------------------------|--|
| Nom du produit de la commande | LRH8600/00 Surface mounting box for dimm |
| Nom de produit complet | LRH8600/00 Surface Mounting Box For Dimm |
| Code EOC | 871829170132300 |
| Code de commande | 70132300 |
| Code 12NC | 913700358403 |
| Code de commande local | LRH8600/00 |

| | |
|----------------------------|---------------|
| Quantité par pack | 1 |
| Code EAN – Produit/Boîte | 8718291701323 |
| Conditionnement par carton | 50 |
| Codes EAN/UPC – Boîte | 8718291701330 |