



OccuSwitch

LRM1011/10 OS Mov Det incl P-Pack CS


OccuSwitch je detektor pohybu se zabudovaným vypínačem. Vypne světla v místnosti nebo v prostoru, jestliže bude prázdný, a tím ušetří až 30 % výdajů na elektřinu. Detektor OccuSwitch dokáže vypínat jakoukoliv zátěž až do 6 A a ovládat prostor od 20 do 25 m². Odpojitelný konektor napájení ze sítě umožňuje snadnou instalaci a montáž detektoru OccuSwitch do stropu. K dispozici je samostatný kabel Wieland pro snadnou, rychlou a bezproblémovou instalaci

Údaje o produktu

Označení a balení	
Objednací název produktu	LRM1011/10 OS Mov Det incl P-Pack CS
Celý název výrobku	LRM1011/10 OS Mov Det incl P-Pack CS
Full EOC	871869644209800
Objednací kód	44209800
Číslo materiálu (12NC)	913700359303

Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696442098
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8718696442104


Rozměrové výkresy



Product

LRM1011/10 OS Mov Det incl P-Pack CS

Rozměrové výkresy



Product

LRM1011/10 OS Mov Det incl P-Pack CS

