



# OccuSwitch - Intelligente Anwesenheitssensoren

## LRM1011/10 OS Mov Det incl P-Pack CS

Anwesenheitssensor, basierend auf der Passiv-Infrarot (PIR) Technologie. Tageslichtabhängiges Schalten; über DIP-Schalter aktivierbar. Integriertes Schaltrelais für eine Last bis zu 1380 VA. Gehäuse aus Polycarbonat (Weiß, RAL 9010) für Deckeneinbau. Elektrischer Anschluss über Schraubkontakte


### Produkt Daten

Produktinformationen	
Bestell-Produktname	LRM1011/10 OS Mov Det incl P-Pack CS
Gesamtbezeichnung des Produkts	LRM1011/10 OS Mov Det incl P-Pack CS
Gesamt-Produktcode	871869644209800
Bestellcode	44209800
Material-Nr. (12NC)	913700359303

Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696442098
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8718696442104

# OccuSwitch - Intelligente Anwesenheitssensoren

## Abmessungsskizzen



### Product

LRM1011/10 OS Mov Det incl P-Pack CS

### Product

LRM1011/10 OS Mov Det incl P-Pack CS

