



OccuSwitch

LRM1011/10 OS Mov Det incl P-Pack CS

Le système OccuSwitch est un détecteur de mouvement qui permet d'éteindre les luminaires dans un local ou un espace lorsque celui-ci est inoccupé et d'économiser ainsi jusqu'à 30 % d'électricité. Le système OccuSwitch peut commuter jusqu'à 6A de charge max. et contrôler une zone allant de 20 et 25 m². Des connecteurs amovibles permettent de faciliter l'installation des OccuSwitch. Un câble Wieland est disponible séparément pour une installation encore plus simple, rapide et sûre




Données du produit

Données du produit	
Nom du produit de la commande	LRM1011/10 OS Mov Det incl P-Pack CS
Nom de produit complet	LRM1011/10 OS Mov Det incl P-Pack CS
Code EOC	871869644209800
Code de commande	44209800
Code 12NC	913700359303
Code de commande local	LRM1011

Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696442098
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696442104

OccuSwitch

Schéma dimensionnel



Product

LRM1011/10 OS Mov Det incl P-Pack CS

Product

LRM1011/10 OS Mov Det incl P-Pack CS

