



# OccuSwitch

## LRM1011/10 OS Mov Det incl P-Pack CS


The OccuSwitch to czujnik ruchu z wbudowanym przełącznikiem. Potrafi wyłączyć światło w pomieszczeniu lub. na otwartej przestrzeni po opuszczeniu jej przez ostatnią osobę, obniżając w ten sposób zużycie prądu nawet o 30%. Przełącznik OccuSwitch może włączyć instalacje pracujące na prądzie do 6 A oraz kontrolować pomieszczenia o powierzchni od 20 do 25 m<sup>2</sup>. Złączka sieci zasilającej zapewnia łatwy montaż przełącznika OccuSwitch na suficie. Dostępny jest osobny przewód Wieland umożliwiający łatwy, szybki i bezproblemowy montaż

### Dane produktu

| Dane techniczne produktu     |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Nazwa produktu na zamówieniu | LRM1011/10 OS Mov Det incl P-Pack CS |
| Pełna nazwa produktu         | LRM1011/10 OS Mov Det incl P-Pack CS |
| Full EOC                     | 871869644209800                      |
| Kod zamówienia               | 44209800                             |
| Materiał Nr (12NC)           | 913700359303                         |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie    | 8718696442098 |
| Numerator - Packs per outer box | 1             |
| EAN/UPC – Opakowanie            | 8718696442104 |


### Rysunki techniczne



#### Product

LRM1011/10 OS Mov Det incl P-Pack CS

## Rysunki techniczne



### Product

LRM1011/10 OS Mov Det incl P-Pack CS

