



OccuSwitch

LRM1032/00 OS Mov Det Switch 3w WR DIN


De OccuSwitch is een bewegingsdetector met ingebouwde schakelaar. Hij schakelt het licht uit in een vertrek of ruimte als daar niemand meer aanwezig is en bespaart zo tot 30% elektriciteit. De OccuSwitch kan elke belasting tot 6 A schakelen en een ruimte regelen van 20 tot 25 m². Een losneembare netspanningsconnector vereenvoudigt de installatie en montage van de OccuSwitch in het plafond. Een afzonderlijke Wieland-kabel is verkrijgbaar voor gemakkelijke, snelle en probleemloze installatie.

Product gegevens

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	LRM1032/00 OS Mov Det Switch 3w WR DIN
Volledige productnaam	LRM1032/00 OS Mov Det Switch 3w WR DIN
Full EOC	871869644225800
Bestelcode	44225800
Materiaalnr. (12NC)	913700359603
Lokale code	LRM1032

Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696442258
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718696442265

Maatschets



Product

LRM1032/00 OS Mov Det Switch 3w WR DIN

