



OccuSwitch – Intelligente Anwesenheitssensoren

LRM1033/00 OS Mov Det Switch 2w WR DIN


Anwesenheitssensor, basierend auf der Passiv-Infrarot (PIR) Technologie. Tageslichtabhängiges Schalten; über DIP-Schalter aktivierbar. Integriertes Schaltrelais für eine Last bis zu 1380 VA. Gehäuse aus Polycarbonat (Weiß, RAL 9010) für Deckeneinbau. Elektrischer Anschluss über Schraubkontakte

Produkt Daten

Produktdaten			
Bestell-Produktname	LRM1033/00 OS Mov Det Switch 2w WR DIN	Anzahl pro Verpackung	1
Gesamtbezeichnung des Produkts	LRM1033/00 OS Mov Det Switch 2w WR DIN	EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696442272
Gesamt-Produktcode	871869644227200	Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
Bestellcode	44227200	EAN Umverpackung	8718696442289
Material-Nr. (12NC)	913700359703		

OccuSwitch - Intelligente Anwesenheitssensoren

Abmessungsskizzen



Product

LRM1033/00 OS Mov Det Switch 2w WR DIN

