



OccuSwitch - Intelligente Anwesenheitssensoren

LRM1033/00 OS Mov Det Switch 2w WR DIN


Anwesenheitssensor, basierend auf der Passiv-Infrarot (PIR) Technologie. Tageslichtabhängiges Schalten; über DIP-Schalter aktivierbar. Integriertes Schaltrelais für eine Last bis zu 1380 VA. Gehäuse aus Polycarbonat (Weiß, RAL 9010) für Deckeneinbau. Elektrischer Anschluss über Schraubkontakte

Produkt Daten

Produkt Daten		Anzahl pro Verpackung	
Bestell-Produktname	LRM1033/00 OS Mov Det Switch 2w WR DIN		1
Gesamtbezeichnung des Produkts	LRM1033/00 OS Mov Det Switch 2w WR DIN	EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696442272
Gesamt-Produktcode	871869644227200	Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
Bestellcode	44227200	EAN Umverpackung	8718696442289
Material-Nr. (12NC)	913700359703		

OccuSwitch - Intelligente Anwesenheitssensoren

Abmessungsskizzen



Product

LRM1033/00 OS Mov Det Switch 2w WR DIN

