



OccuSwitch


LRM1033/00 OS Mov Det Switch 2w WR DIN

O OccuSwitch é um detector de movimento com um comutador integrado. Este equipamento apaga as luzes numa sala ou. área quando esta fica desocupada, permitindo uma redução de 30% no consumo de electricidade. O OccuSwitch pode comutar qualquer carga até 6 A e controlar uma área entre 20 e 25 m². Um conector de cablagem amovível permite facilitar a instalação e montagem do OccuSwitch no tecto. Está disponível um cabo Wieland para uma instalação ainda mais fácil, mais rápida e isenta de problemas.

Dados do produto

Dados do produto			
Nome de produto da encomenda	LRM1033/00 OS Mov Det Switch 2w WR DIN	N.º material (12NC)	913700359703
Nome do produto completo	LRM1033/00 OS Mov Det Switch 2w WR DIN	Numerador – Quantidade por embalagem	1
Código do produto completo	871869644227200	EAN/UPC – Produto/caixa	8718696442272
Código de encomenda	44227200	Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
		EAN/UPC – Caso	8718696442289

Desenho dimensional



Product
LRM1033/00 OS Mov Det Switch 2w WR DIN

