



OccuSwitch

LRM1040/01 OS Mov Det IP54 240 dgr bl WS

OccuSwitch – это датчик движения со встроенным выключателем. Он позволяет выключать освещение в пустом помещении, и экономить до 30% на электроэнергии. OccuSwitch может переключать любую нагрузку до 6 А и контролировать помещения площадью от 20 до 25 м². Съемный сетевой разъем обеспечивает простоту установки и монтажа OccuSwitch на потолке. Для упрощения, ускорения и правильной установки доступен отдельный кабель Wieland

Данные о продукции

Данные об изделии

Название продукта для заказа	LRM1040/01 OS Mov Det IP54 240 dgr bl WS
Полное название продукта	LRM1040/01 OS Mov Det IP54 240 dgr bl WS
Полный код продукта	871869644368200
Код заказа	913700359803
Материал № (12NC)	913700359803

Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696443682
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8718696443699