



OccuSwitch Wireless

LRH1765/00 IP65 Holder OS W C-C-W Sensor

Широкая линейка беспроводных датчиков движения для управления помещением площадью 20 - 25 кв м. Работают от батареек со средним сроком службы 8 - 10 лет. Активатор может переключать любую нагрузку до 6 А и может размещаться на потолке или в коридоре. Беспроводный OccuSwitch WireLess выключит освещение в помещении или на территории, если там не будет людей, экономя, таким образом, до 30% электроэнергии. Съёмный разъем для подключения к сети питания обеспечивает простоту установки. Отдельно заказываемые кабели Wieland и CEE еще более простой, быстрой и беспроблемной. В одну параллельную сеть можно объединить до 10 датчиков и/или исполнительных устройств. Максимальное расстояние между датчиком и исполнительным устройством составляет 10 метров (в зависимости от области применения). В связи с расширенной функциональностью OccuSwitch Wireless (большее количество датчиков и взаимодействие с беспроводной линейкой ActiLume), все беспроводные устройства должны быть одной версии (LRM/LRA/LLC XXXX/ 10 или выше).


Данные о продукции

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	LRH1765/00 IP65 Holder OS W C-C-W Sensor
Полное название продукта	LRH1765/00 IP65 Holder OS W C-C-W Sensor
Полный код продукта	871829174813700
Код заказа	913700360103
Материал № (12NC)	913700360103

Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291748137
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
EAN/UPC — короб	8718291748144

OccuSwitch Wireless

Чертеж размеров



Product

LRH1765/00 IP65 Holder OS W C-C-W Sensor

