



OccuSwitch

LRM1015/00 OS Mov Det Wide Area CS

Le système OccuSwitch est un détecteur de mouvement qui permet d'éteindre les luminaires dans un local ou un espace lorsque celui-ci est inoccupé et d'économiser ainsi jusqu'à 30 % d'électricité. Le système OccuSwitch peut commuter jusqu'à 6A de charge max. et contrôler une zone allant de 20 et 25 m². Des connecteurs amovibles permettent de faciliter l'installation des OccuSwitch. Un câble Wieland est disponible séparément pour une installation encore plus simple, rapide et sûre

Données du produit

Données du produit	
Nom du produit de la commande	LRM1015/00 OS Mov Det Wide Area CS
Nom de produit complet	LRM1015/00 OS Mov Det Wide Area CS
Code EOC	871869646029000
Code de commande	46029000
Code 12NC	913700366203

Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696460290
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696460306