



OccuSwitch

LRM1015/00 OS Mov Det Wide Area CS

The OccuSwitch to czujnik ruchu z wbudowanym przełącznikiem. Potrafi wyłączać światło w pomieszczeniu lub. na otwartej przestrzeni po opuszczeniu jej przez ostatnią osobę, obniżając w ten sposób zużycie prądu nawet o 30%. Przełącznik OccuSwitch może włączać instalacje pracujące na prądzie do 6 A oraz kontrolować pomieszczenia o powierzchni od 20 do 25 m². Złączka sieci zasilającej zapewnia łatwy montaż przełącznika OccuSwitch na suficie. Dostępny jest osobny przewód Wieland umożliwiający łatwy, szybki i bezproblemowy montaż

Dane produktu

Dane techniczne produktu		Numerator - Quantity Per Pack	
Nazwa produktu na zamówieniu	LRM1015/00 OS Mov Det Wide Area CS	EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696460290
Pełna nazwa produktu	LRM1015/00 OS Mov Det Wide Area CS	Numerator - Packs per outer box	1
Full EOC	871869646029000	EAN/UPC – Opakowanie	8718696460306
Kod zamówienia	46029000		
Materiał Nr (12NC)	913700366203		