



OccuSwitch

LRM1015/00 OS Mov Det Wide Area CS

OccuSwitch – это датчик движения со встроенным выключателем. Он позволяет выключать освещение в пустом помещении, и экономить до 30% на электроэнергии. OccuSwitch может переключать любую нагрузку до 6 А и контролировать помещения площадью от 20 до 25 м². Съемный сетевой разъем обеспечивает простоту установки и монтажа OccuSwitch на потолке. Для упрощения, ускорения и правильной установки доступен отдельный кабель Wieland

Данные о продукции

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	LRM1015/00 OS Mov Det Wide Area CS
Полное название продукта	LRM1015/00 OS Mov Det Wide Area CS
Полный код продукта	871869646029000
Код заказа	913700366203
Материал № (12NC)	913700366203

Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696460290
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8718696460306