

# HF-Matchbox Blue

## HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V

Le ballast HF-Matchbox Blue est un ballast haute fréquence accessible, fiable, compact et léger à utiliser avec des puissances système inférieures à 25 W en combinaison avec des lampes TL mini, TL-D, TL5 et TL5c, PL-T/C et PL-L/S. La gamme HF-M Blue se caractérise par une conception robuste, est conforme à toutes les normes de sécurité et de performances internationales qui s'appliquent et présente un indice d'efficacité énergétique (IEE CELMA ) A2.

### Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	230 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Câblage	
Type de connecteur bornes d'entrée	Insertion
Couleur bornes d'entrée	Bleu
Couleur bornes de sortie	Gris
Type de connecteur bornes de sortie	Insertion
Longueur de câble entre l'appareil et la lampe	1,5 m

Température	
Gamme de températures ambiantes	-10 °C à 40 °C
Température maximale du produit (max.)	75 °C

Mécanique et boîtier	
Corps du luminaire	LH


Approbation et application	
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Homologation	Marquage F Marquage CE Certificat VDE Certificat CB

Données du produit	
Nom du produit de la commande	HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V
Nom de produit complet	HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V
Code EOC	871150093243330
Code de commande	93243330
Code 12NC	913700419966
Code de commande local	HFM128LH
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500932433
Conditionnement par carton	50
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500932457

## HF-Matchbox Blue

### Schéma dimensionnel



Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V	187 mm	180 mm	22 mm	22 mm	4,4 mm

Product
HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V

