




HF-Matchbox Red

HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

HF-Matchbox Red är ett prisvärt, driftsäkert, kompakt och lättviktigt driftdon med hög frekvens som används med systemeffekt under 25 W i kombination med TL mini-, TL-D-, TL5- och TL5c-, PL-T/C- och PL-L/S-lampor. HF-M Red har en robust konstruktion och uppfyller alla gällande internationella säkerhets- och prestandastandarder. Dessutom har driftdonet energieffektivitetsindex A2 (CELMA EEI).


Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	230–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	
48	
Kabalage	
Kopplingstypens ingångsterminaler	Inlägg
Färgingångsterminaler	Röd
Färgutgångsterminaler	Grå
Kopplingstypens utgångsterminal	Inlägg
Kabellängd från enhet till lampa	1,50 m
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-10 °C till +40 °C
T-Case max. (max)	75 °C
Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	SH

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Godkännandemärkningar	F-märkning CE-märkning ENEC-certifikat CB-certifikat
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V
Fullständigt produktnamn	HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V
Full EOC	871150091040030
Beskrivning av lokal kod	7900577
Beställningsnummer	91040030
Materialnummer (12NC)	913700420666
Lokal kod	7900577
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500910400
Räknare - antal förpackningar per kartong	50
EAN/UPC - Hölje	8711500910417

HF-Matchbox Red

Måttskiss



Product	D1	C1	C2	A1	A2	B1
HF-M RED 124 SH	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	94,0 mm	70,0 mm	40,0 mm
TL/TL5/PL-L 230-240V						

