

HF-Matchbox Blue

HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V

A HF-Matchbox Blue megfizethető, megbízható, kompakt, pehelykönnyű és magas-frekvenciájú előtét, mely 25 W alatti teljesítményű rendszerekben használható TL mini TL-D, TL5 és TL5c, PL-T/C és PL-L/S lámpákkal kombinálva. A HF-M Blue termékcsalád robusztus kivitelezésű, megfelel minden vonatkozó nemzetközi biztonsági és teljesítményre vonatkozó szabványnak, energiatakarékosági indexe (CELMA EEI) A2.

Termék adatok

| Általános információ | |
|--|----------------|
| Fényforrás típus | TL/PL-S/PL-C |
| Lámpák száma | 1 darab/egység |
| Termékek száma a fő áramkörtáblán (16 A, B típus) (névleges) | 101 |
| Automatikus újraindítás | Yes |
| Működtetés és elektronika | |
| Bemeneti feszültség | 230 to 240 V |
| Bemeneti frekvencia | 50-60 Hz |
| Teljesítménytényező 100%-os terhelésen (névleges) | 0,64 |
| Gyújtási idő (maximum) | 0,5 s |
| Teljesítmény hálózati (váltakozó) feszültségről használva | -8%+6% |
| Biztonság hálózati (váltakozó) feszültségről használva | -10%+10% |
| Energiaveszteség (névleges) | 2,9 W |
| Hatékonyág teljes terhelésen [%] | 86,7 % |

| Kábelezés | |
|---|---------------------------|
| Csatlakozótípus, bemeneti csatlakozók | Insert |
| A bemeneti csatlakozók színe | Grey |
| A kimeneti csatlakozók színe | Grey |
| Csatlakozótípus, kimeneti csatlakozók | Insert |
| A lámpa és az eszköz közti vezeték hossza | 1,50 m |
| A pozitív kábel hossza | 0,30 m |
| A vezeték csupaszítási hossza | 8,0-9,0 mm |
| A bemeneti csatlakozó keresztmetszete | 0,50-1,50 mm ² |
| A kimeneti csatlakozó keresztmetszete | 0,50-1,50 mm ² |

| A rendszer jellemzői | |
|---|--------|
| A lámpa névleges teljesítménye előtét használata esetén | 14 W |
| Rendszerteljesítmény PL-S esetén | 14,1 W |
| A lámpa névleges teljesítménye PL-S esetén | 14 W |
| Energiaveszteség PL-S esetén | 2,2 W |
| A lámpa teljesítménye PL-S esetén | 11,9 W |
| Rendszerteljesítmény PL-C esetén | 14,6 W |
| A lámpa névleges teljesítménye PL-C esetén | 14 W |
| Energiaveszteség PL-C esetén | 2,4 W |

HF-Matchbox Blue

| | |
|--|--------|
| A lámpa teljesítménye PL-C esetén | 12,2 W |
| A lámpa teljesítménye TL esetén | 11,8 W |
| A lámpa névleges teljesítménye TL esetén | 14 W |
| Rendszerteljesítmény TL esetén | 15,7 W |
| Energiaveszteség TL esetén | 3,9 W |

Hőmérséklet

| | |
|--|--------|
| Környezeti hőmérséklet (maximum) | 40 °C |
| Környezeti hőmérséklet (minimum) | -10 °C |
| A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum) | 75 °C |

Mechanika és tokozás

| | |
|-----|----|
| Ház | LH |
|-----|----|

Vészhelyzeti működés

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Fényforrás gyújtási elem feszültség | 194-254 V |
|-------------------------------------|-----------|

Tanúsítvány és alkalmazási területek


| | |
|--------------|--------------------------------|
| IP-besorolás | IP 20 [Ingress Protection 20] |
|--------------|--------------------------------|

| | |
|------------------|---|
| Tanúsítási jelek | F jel CE jel VDE tanúsítvány CB tanúsítvány |
|------------------|---|

Termékadatok

| | |
|-------------------------------------|--|
| Teljes termék kód | 871150053682230 |
| A termék megrendelési neve | HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V |
| EAN/UPC - termék | 8711500536822 |
| Rendelési kód | 53682230 |
| Helyi kód | HFM114LH |
| Számláló – mennyiség csomagonként | 1 |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 50 |
| SAP anyag | 913700421766 |
| Nettó tömeg (darab) | 0,036 kg |

Méretezett rajza



HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V

Product

HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V

