




HF-Matchbox Red

HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V

HF-Matchbox Red är ett prisvärt, driftsäkert, kompakt och lättviktigt driftdon med hög frekvens som används med systemeffekt under 25 W i kombination med TL mini-, TL-D-, TL5- och TL5c-, PL-T/C- och PL-L/S-lampor. HF-M Red har en robust konstruktion och uppfyller alla gällande internationella säkerhets- och prestandastandarder. Dessutom har driftdonet energieffektivitetsindex A2 (CELMA EEI).

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	230–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	159

Kabalage

Kopplingstypens ingångsterminaler	Inlägg
Färgingångsterminaler	Svart
Färgutgångsterminaler	Grå
Kopplingstypens utgångsterminal	Inlägg
Kabellängd från enhet till lampa	1,50 m

Temperatur

Omgivningstemperatur	-10 °C till +40 °C
T-Case max. (max)	75 °C

Mekanik och armaturhus

Armaturhus	SH
------------	----


Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Godkännandemärkningar	F-märkning CE-märkning ENEC-certifikat CB-certifikat

Produktdata

Beställningsproduktnamn	HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V
Fullständigt produktnamn	HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V
Full EOC	871150093142930
Beskrivning av lokal kod	7981121
Beställningsnummer	93142930
Materialnummer (12NC)	913700422866
Lokal kod	7981121
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500931429
Räknare - antal förpackningar per kartong	50
EAN/UPC - Hölje	8711500931436

HF-Matchbox Red

Måttskiss



Product	D1	C1	C2	A1	A2	B1
HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm

