




HF-MatchboxRED

HF-M RED 114 SH TL/TL5 230-240V

Το HF-Matchbox Red είναι ένα οικονομικό, αξιόπιστο, μικρό και ελαφρύ μπάλαστ υψηλής συχνότητας για χρήση με συστήματα κάτω από 25 W σε συνδυασμό με λαμπτήρες TL mini, TL-D, TL5 και TL5c, PL-T/C και PL-L/S. Η σειρά HF-M Red διαθέτει στιβαρό σχεδιασμό, πληροί όλα τα σχετικά διεθνή πρότυπα ασφάλειας και απόδοσης και έχει δείκτη ενεργειακής απόδοσης (CELMA EEI) A2. Το μπάλαστ έχει σχεδιαστεί κυρίως για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους. Για εφαρμογή σε εξωτερικούς χώρους, το φωτιστικό πρέπει να είναι τουλάχιστον Κατηγορίας I και να προστατεύεται επαρκώς από νερό και σκόνη. Η εγκατάσταση πρέπει επίσης να έχει προστασία από υπερτάσεις που προκαλούνται από κεραυνούς ή οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη προστασία του ηλεκτρικού κυκλώματος επιβάλλεται σε τέτοιες τυπικές εγκαταστάσεις και εφαρμογές.

Δεδομένα Προϊόντων


Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	230 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)	101
Καλωδίωση	
Ακροδέκτες εισόδου τύπου βύσματος	Ένθεμα
Ακροδέκτες εισόδου χρώματος	Μπλε
Ακροδέκτες εξόδου χρώματος	Γκρι
Ακροδέκτες εξόδου τύπου βύσματος	Ένθεμα
Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-25 °C έως +50 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος σε λειτουργία (μέγ.)	80 °C

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Περιβλήμα	SH
Εγκριση και Εφαρμογή	
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 [Με προστασία για δάχτυλα]
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποιητικό ENEC
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S
	230-240V
Πλήρες όνομα προϊόντος	HF-M RED 114 SH TL/TL5 230-240V
Full EOC	87150093140530
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	HFMRI14SH
Κωδικός παραγωγέας	93140530
Αρ. υλικού (12NC)	913700423266
Τοπικός κωδικός	HFMRI14SH
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1

HF-MatchboxRED

ΕΑΝ/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500931405
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	50
ΕΑΝ/UPC - Κιβώτιο	8711500931412

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	C2	A1	A2	B1
HF-M RED 114 SH	4,2 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm
TL/TL5/PL-C/S 230-240V						

