



HF-Matchbox Red

HF-M RED 209 SH

HF-Matchbox Red er en kompakt, let og driftssikker højfrekvensforkobling til en overkommelig pris til brug i systemer med et wattforbrug på under 25 W kombineret med lyskilder af typen TL mini, TL-D, TL5, TL5c, PL-T/C og PL-L/S. HF-M Red-serien er kendetegnet ved en robust konstruktion, der lever op til alle relevante internationale sikkerheds- og ydelsesstandards, og energieffektivitetsindekset (CELMA EEI) er A2. Forkoblingen er primært designet til indendørs anvendelse. Til udendørs brug skal armaturet som minimum være klasse I og tilstrækkeligt beskyttet mod vand og støv. Installationen skal også sikres mod lynnedslag eller have anden nødvendig elektrisk beskyttelse i overensstemmelse med typen af installation og anvendelse.

Produkt data


Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)	73
Ledningsføring	
Stiktype på indgangsterminal	Indsætning
Farve, indgangsterminaler	Orange
Farve, udgangsterminaler	Grå
Stiktype, udgangsterminaler	Indsætning
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-25 °C til 50 °C
T-kappe, maks. (maks.)	80 °C

Mekanik og armaturhus	
Armaturhus	SH
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Godkendelsesmærkninger	F-mærkning CE-mærkning ENEC-certifikat
Produktdata	
Ordreprodukt navn	HF-M RED 209 SH
Det fulde produkt navn	HF-M RED 209 SH
Full EOC	871829115271200
Ordrekode	15271200
Materialenr. (12NC)	913700425866
Lokal ordrekode	2049054345
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718291152712

HF-Matchbox Red

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	50
EAN/UPC – kasse	8718291152729

Målskitse



Product	D1	C1	C2	A1	A2	B1
HF-M RED 209 SH	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	84,0 mm	40,0 mm

