



Core & Coil (71A) MH 175W - 450W

CORE & COIL HID MH BAL 250W M58 480V KIT

The basic ballast is the open core and coil which is most often used as a component within a lighting luminaire. The core and coil also forms the nucleus of Philips Advance's five other ballast configurations.

Données du produit


Renseignements généraux			
Code ANSI	M58	Fréquence d'entrée	60 Hz
Type de lampe	250W MH	Courant à l'entrée (circuit ouvert)	0.65 A
Nombre de lampes	1 piece/unit	Courant à l'entrée (départ)	0.3 A
Type de circuit	CWA	Courant à l'entrée (court-circuit)	0.25-0.35 A
Type de ballast	Magnetic HID	Courant secondaire (court-circuit)	2-3 A
Modèle de base	71A5741	Déviation à débit réglé	8%
Dimension du centre	3 X 4 (2 coil)	Facteur de ballast (nom.)	1
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes	Facteur de puissance (nom.)	0.90
Numéro de catalogue de l'amorceur	NA	Tension du circuit ouvert	300 V
Température nominale de l'amorceur	NA	Courant à l'entrée (nom.)	0.65 A A
Valeur du condensateur	15 MFD	Puissance d'entrée (nom.)	298 W
Numéro de catalogue du condensateur	7C150P40R	Puissance nominale de la lampe	250 W
Exigences relatives au condensateur	400V		
Température nominale du condensateur	105°C		
Diamètre du condensateur/dimensions ovales	1,75 in		
Hauteur du condensateur	3,75 in		
Rallumage automatique	No		
Fonctionnement et électricité		Câblage	
Tension d'entrée	480 V	Longueur de dénudage du câble	0.5 mm
		Longueur de câble par couleur	12"
		Type de câble	Stranded
		Configuration de câblage à distance permise	Yes
		Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance	Determined by AWG used

Core & Coil (71A) MH 175W - 450W

Valeur de fusible recommandée	2 A
Approbation et utilisation	
Test de tension du circuit ouvert (volts)	270-330 V
Marques d'approbation	ULR CSA certificate RoHS Compliant
Mention de température	H
Reconnu par UL	Yes
Essai diélectrique (1 minute)	2000 V
Essai diélectrique (2 secondes)	2500 V
Classe d'isolation UL	H(180°C)
Code de température UL	1029H

Données de produit	
Nom du produit de la commande	CORE & COIL HID MH BAL 250W M58 480V KIT
EAN/CUP – Produit	781087096482
Code de commande	178228
Local Code	178228
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
Numéro de matériau (12NC)	913700503391
Poids net (pièce)	4,478 kg

Schéma dimensionnel



MH BAL 250W M58 480V KIT

Product	C1	C2	A1	A2	B1	B2
CORE & COIL HID MH BAL 250W M58 480V KIT	4,2 in	3 in	3,9 in	3,5 in	2,8 in	2,4 in

