



Indoor Enclosed (78E)

INDOOR ENCLOSED HID MH BAL 1000W M47 QUAD ENCL

These units are designed for use indoors where the ballast must be mounted remotely from the luminaire. These ballasts are typically used in applications where the luminaire is mounted in an area with very high ambient temperatures. The ballast can be mounted remotely in a cooler location.

Données du produit

Renseignements généraux			
Code ANSI	M47	Tension du circuit ouvert	430 V
Type de lampe	1000W MH	Courant à l'entrée (nom.)	9/5.2/4.5/3.9 A A
Nombre de lampes	1 pièce/unit	Puissance d'entrée (nom.)	1080 W
Type de circuit	CWA	Puissance nominale de la lampe	1000 W
Type de ballast	Magnetic HID		
Modèle de base	78E6592	Câblage	
Convient à une utilisation à l'extérieur	No	Longueur de dénudage du câble	0.5 mm
Numéro de catalogue de l'amorceur	NA	Longueur de câble par couleur	12"
Numéro de catalogue du condensateur	Inside Can	Type de câble	Stranded
Rallumage automatique	No	Configuration de câblage à distance	Yes
		permise	
		Distance max. ballast-lampe pour	Determined by AWG used
		câblage à distance	
		Valeur de fusible recommandée	20/15/10/10 A
		Mécanique et boîtier	
		Matériau du boîtier	Métal
		Boîtier	IE
		Dimensions du boîtier	14.44" x 5.75" x 7.69"
		Approbation et utilisation	
		Test de tension du circuit ouvert (volts)	385-475 V

Indoor Enclosed (78E)


Marques d'approbation	CSA certificate UL certificate RoHS Compliant
Mention de température	Max. ambient temperature 55°C
Reconnu par UL	No
Essai diélectrique (1 minute)	2000 V
Essai diélectrique (2 secondes)	2500 V
Classe d'isolation UL	H(180°C)
Code de température UL	NA

Données de produit

Nom du produit de la commande	INDOOR ENCLOSED HID MH BAL 1000W M47 QUAD ENCL
-------------------------------	---------------------------------------------------

EAN/CUP – Produit	781087095249
Code de commande	180975
Local Code	180975
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
Numéro de matériau (12NC)	913700506471
Poids net (pièce)	17,931 kg

Schéma dimensionnel



MH BAL 1000W M47 QUAD ENCL

Product	A1	A2	A3	A4	B1	B2	C1	D1
INDOOR ENCLOSED HID 78E6592WC1	14,4 in	13,4 in	12,7 in	12,1 in	7,7 in	3,3 in	5,8 in	0,4 in

