




# Standard

## STANDARD MAG BALLAST (1) F8T5 PH 120V

Available for many fluorescent lamp types sold today, including Preheat, Rapid Start, 2-pin CFL, Slimline, High Output, Very High Output and Circline. Magnetic ballasts can be used in any application where these lamps are used.

### Données du produit

| Renseignements généraux                  |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Type de lampe                            | CFQ9W/G23            |
| Nombre de lampes                         | 1 piece/unit         |
| Superficie de la lampe                   | -                    |
| Type de ballast                          | Magnetic Fluorescent |
| Modèle de base                           | LPL59TP              |
| Convient à une utilisation à l'extérieur | Yes                  |
| Rallumage automatique                    | Yes                  |
| Fonctionnement et électricité            |                      |
| Tension d'entrée                         | 120 V                |
| Fréquence d'entrée                       | 60 Hz                |
| Distorsion harmonique totale États-Unis  | 15 %                 |
| Méthode d'amorçage                       | Preheat              |
| Facteur de crête (nom.)                  | 1,5                  |
| Temps d'amorçage (nom.)                  | 1 s                  |
| Courant à l'entrée (circuit ouvert)      | 0                    |
| Courant à l'entrée (départ)              | 0.19                 |
| Facteur de ballast (nom.)                | 0.88                 |
| Facteur de puissance (nom.)              | 0.56                 |
| Courant à l'entrée (nom.)                | 0.14 A               |
| Puissance d'entrée (nom.)                | 9 W                  |
| Puissance nominale de la lampe           | 9 W                  |


| Câblage                                                            |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Longueur de dénudage du câble                                      | 0.50/0.375 mm                                    |
| Connexion de la lampe                                              | Series                                           |
| Longueur de câble par couleur                                      | See data sheet                                   |
| Épaisseur du câble (nom.)                                          | 18AWG mm                                         |
| Type de câble                                                      | Solid                                            |
| Configuration de câblage à distance permise                        | Yes                                              |
| Configuration de câblage en tandem permise                         | No                                               |
| Configuration de raccordement coupe-fil permise                    | No                                               |
| Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance                | 30'                                              |
| Distance max. du ballast à la lampe pour un câblage en tandem      | -                                                |
| Distance max. du ballast à la lampe pour le raccordement coupe-fil | -                                                |
| Mécanique et boîtier                                               |                                                  |
| Matériau du boîtier                                                | Métal                                            |
| Boîtier                                                            | X1                                               |
| Dimensions du boîtier                                              | 2.38" x 1.38" x 1.38"                            |
| Approbation et utilisation                                         |                                                  |
| Norme d'immunité CEM                                               | FCC Non-Consumer                                 |
| Marques d'approbation                                              | CSA certificate UL certificate<br>RoHS Compliant |

Standard

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Niveau d'humidité et de bruit | A                                        |
| Reconnu par UL                | No                                       |
| Données de produit            |                                          |
| Nom du produit de la commande | STANDARD MAG BALLAST (1)<br>F8T5 PH 120V |
| EAN/CUP – Produit             | 781087113929                             |
| Code de commande              | 174268                                   |

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Local Code                                   | 174268       |
| Numérateur – Quantité par emballage          | 1            |
| Numérateur – Emballages par boîte extérieure | 120          |
| Numéro de matériau (12NC)                    | 913700509709 |
| Poids net (pièce)                            | 132,000 g    |

Schéma dimensionnel



MAG BALLAST (1) F8T5 PH 120V

| Product                               | A1      | A2   | B1      | C1      | D1      |
|---------------------------------------|---------|------|---------|---------|---------|
| STANDARD MAG BALLAST (1) F8T5 PH 120V | 2,38 in | 2 in | 1,59 in | 1,38 in | 0,19 in |

