



Mark III

MARK III MAG BALLAST (2) F96T12/HO 347V

Available for many linear fluorescent lamp types sold today, including Rapid Start, Slimline, High Output and Very High Output. Magnetic ballasts can be used in any application where these lamps are used.

Données du produit

Renseignements généraux	
Type de lampe	F96T12/HO
Nombre de lampes	2 piece/unit
Superficie de la lampe	-
Type de ballast	Magnetic Fluorescent
Modèle de base	G2S110TP
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes
Rallumage automatique	Yes
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	347 V
Fréquence d'entrée	60 Hz
Distorsion harmonique totale États-Unis	20 %
Méthode d'amorçage	Rapid Start
Facteur de crête (nom.)	1,7
Temps d'amorçage (nom.)	1 s
Facteur de ballast (nom.)	0,95
Facteur de puissance (nom.)	0.984
Courant à l'entrée (nom.)	0.69 A
Puissance d'entrée (nom.)	237 W
Puissance nominale de la lampe	110 W
Câblage	
Longueur de dénudage du câble	0.50/0.375 mm


Connexion de la lampe	Series
Longueur de câble par couleur	See data sheet
Épaisseur du câble (nom.)	18AWG mm
Type de câble	Solid
Configuration de câblage à distance permise	Yes
Configuration de câblage en tandem permise	Yes
Configuration de raccordement coupe-fil permise	Yes
Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance	15'
Distance max. du ballast à la lampe pour un câblage en tandem	Any = 15'
Distance max. du ballast à la lampe pour le raccordement coupe-fil	Any = 15'
Mécanique et boîtier	
Matériau du boîtier	Métal
Boîtier	R9
Dimensions du boîtier	11.75" x 3.19" x 2.63"
Approbation et utilisation	
Norme d'immunité CEM	FCC Non-Consumer
Marques d'approbation	CSA certificate UL certificate RoHS Compliant
Niveau d'humidité et de bruit	C

Mark III

Reconnu par UL	No
Données de produit	
Nom du produit de la commande	MARK III MAG BALLAST (2) F96T12/HO 347V
EAN/CUP – Produit	781087000533
Code de commande	192179

Local Code	192179
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
Numéro de matériau (12NC)	913700523009
Poids net (pièce)	5,203 kg

Schéma dimensionnel



Product	A1	A2	B1	C1
MARK III MAG BALLAST (2) F96T12/HO 347V	11,75 in	11,14 in	3,19 in	2,63 in

MAG BALLAST (2) F96T12/HO 347V

