



# Standard

## STANDARD MAG BALLAST (2) F20T12 PH 120V

Available for many fluorescent lamp types sold today, including Preheat, Rapid Start, 2-pin CFL, Slimline, High Output, Very High Output and Circline. Magnetic ballasts can be used in any application where these lamps are used.

### Données du produit

Renseignements généraux	
Type de lampe	F20T12
Nombre de lampes	2 piece/unit
Superficie de la lampe	-
Type de ballast	Magnetic Fluorescent
Modèle de base	RL2SP20TP
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes
Rallumage automatique	Yes

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	120 V
Fréquence d'entrée	60 Hz
Distorsion harmonique totale États-Unis	10 %
Méthode d'amorçage	Preheat
Facteur de crête (nom.)	1,5
Temps d'amorçage (nom.)	1 s
Facteur de ballast (nom.)	0,61
Facteur de puissance (nom.)	0,61
Courant à l'entrée (nom.)	0,49 A
Puissance d'entrée (nom.)	36 W
Puissance nominale de la lampe	20 W

Câblage	
Longueur de dénudage du câble	0.50/0.375 mm

Connexion de la lampe	Series
Longueur de câble par couleur	See data sheet
Épaisseur du câble (nom.)	18AWG mm
Type de câble	Solid
Configuration de câblage à distance permise	Yes
Configuration de câblage en tandem permise	Yes
Configuration de raccordement coupe-fil permise	Yes
Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance	30'
Distance max. du ballast à la lampe pour un câblage en tandem	Any = 30'
Distance max. du ballast à la lampe pour le raccordement coupe-fil	Any = 30'

Mécanique et boîtier	
Matériau du boîtier	Métal
Boîtier	T1
Dimensions du boîtier	6.5" x 2.38" x 1.5"


Approbation et utilisation	
Norme d'immunité CEM	FCC Non-Consumer
Marques d'approbation	CSA certificate UL certificate RoHS Compliant
Niveau d'humidité et de bruit	A

## Standard

Reconnu par UL	No
<b>Données de produit</b>	
Nom du produit de la commande	STANDARD MAG BALLAST (2) F20T12 PH 120V
EAN/CUP – Produit	781087106327
Code de commande	192260

Local Code	192260
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	20
Numéro de matériau (12NC)	913700524909
Poids net (pièce)	1,121 kg

### Schéma dimensionnel



MAG BALLAST (2) F20T12 PH 120V

Product	A1	A2	B1	C1
STANDARD RL2SP20TPM	6,5 in	6 in	2,38 in	1,5 in

