




Núcleo y bobina (71 A) MH ~LT~ 175 W

CORE & COIL HID MH BAL 150W M81 QUAD C&C

El balasto básico es el núcleo y bobina abierto más utilizado como componente dentro de la luminaria. El núcleo y la bobina también forman el núcleo de otras cinco configuraciones de balasto de Philips Advance.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Código Ansi	M102-M142
Tipo de lámpara	150 MH
Número de lámparas	1 pieza/unidad
Tipo de circuito	HX-HPF
Tipo de balasto	Magnetic HID
Modelo base	71A5490
Tamaño del núcleo	3 X 4 (2 coil)
Número de catálogo del arrancador	LI522-H5
Clasificación de temperatura del arrancador	105°C
Valor del condensador	16 MFD
Número de catálogo del condensador	7C160M30RA
Requisitos del condensador	300V
Clasificación de temperatura del condensador	105°C
Diámetro de condensador/dimensiones de óvalo	1.65 in
Altura del condensador	2.75 in
Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	120/208/240/277 V

Frecuencia de entrada	60 Hz
Corriente de entrada (circuito abierto)	3.6/2.1/1.8/1.6 A
Corriente de encendido (inicio)	1.7/1/0.85/0.8 A
Corriente de entrada (cortocircuito)	1-1.6/0.75-1.1/0.5-0.8/0.45-0.65 A
Corriente de cortocircuito secundario	2.1-2.6 A
Factor de balasto (nom.)	1
Factor de potencia (nom.)	0.90
Voltaje de circuito abierto	240 V
Corriente de entrada (nom.)	1.6/1/0.8/0.7 A A
Potencia de entrada (nom.)	185 W
Potencia de lámpara nominal	150 W

Cableado

Longitud de tira de cable	0.5 mm
Longitud de cable por color	12"
Tipo de cable	Stranded
Cableado remoto de distancia máxima del balasto a la lámpara	20'
Valor de fusible recomendado	9/6/5/4 A

Núcleo y bobina (71 A) MH ~LT~ 175 W

Aprobación y aplicación

Prueba de voltaje de circuito abierto (voltios) 215-265 V

Certificados disponibles ULR

Prueba HiPot (1 minuto) 2000 V

Prueba HiPot (2 segundos) 2500 V

Clase de aislamiento UL H(180°C)

Código de temperatura UL 1029C

Datos de producto

Nombre de producto del pedido CORE & COIL HID MH BAL 150W M81 QUAD C&C

EAN/UPC - Producto

781087047910

Código de pedido

913700533611

Local Code

495861

Cantidad por paquete

1

Numerador - Paquetes por caja exterior 2


N.º de material (12NC)

913700533611

Peso neto (pieza)

3.979 kg

Plano de dimensiones



MH BAL 150W M81 QUAD C&C

Product	C1	C2	A1	A2	B1	B2
CORE & COIL HID 71A5490500DML	3.8 in	2.5 in	3.9 in	3.5 in	2.8 in	2.4 in

