



Core & Coil (71A) HPS ~LT~ 200W

CORE & COIL HID HPS BAL 50W S68 120/277V KIT

The basic ballast is the open core and coil which is most often used as a component within a lighting luminaire. The core and coil also forms the nucleus of Philips Advance's five other ballast configurations.

Données du produit


Renseignements généraux			
Code ANSI	S68	Fréquence d'entrée	60 Hz
Type de lampe	50W HPS	Courant à l'entrée (circuit ouvert)	1/0.45 A
Nombre de lampes	1 piece/unit	Courant à l'entrée (départ)	0.65/0.3 A
Type de circuit	HX-HPF	Courant à l'entrée (court-circuit)	0.6-0.8/0.25-0.35 A
Type de ballast	Magnetic HID	Courant secondaire (court-circuit)	1.3-1.9 A
Modèle de base	71A7801	Déviation à débit réglé	Within Trapezoid
Dimension du centre	3 X 4 (2 coil)	Facteur de ballast (nom.)	1
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes	Facteur de puissance (nom.)	0.90
Numéro de catalogue de l'amorceur	LI551-H4	Tension du circuit ouvert	125 V
Température nominale de l'amorceur	105°C	Courant à l'entrée (nom.)	0.61/0.26 A A
Valeur du condensateur	5 MFD	Puissance d'entrée (nom.)	66 W
Numéro de catalogue du condensateur	7C050L30RA	Puissance nominale de la lampe	50 W
Exigences relatives au condensateur	280V		
Température nominale du condensateur	105°C	Câblage	
Diamètre du condensateur/dimensions ovales	1,25 in	Longueur de dénudage du câble	0.5 mm
Hauteur du condensateur	2,25 in	Longueur de câble par couleur	12"
Rallumage automatique	No	Type de câble	Stranded
		Configuration de câblage à distance permise	Yes
		Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance	2'
Fonctionnement et électricité			
Tension d'entrée	120/277 V		

Core & Coil (71A) HPS ~LT~ 200W

Valeur de fusible recommandée	3/1 A
Approbation et utilisation	
Test de tension du circuit ouvert (volts)	115-135 V
Marques d'approbation	ULR CSA certificate RoHS Compliant
Mention de température	A/A
Reconnu par UL	Yes
Essai diélectrique (1 minute)	2000 V
Essai diélectrique (2 secondes)	2500 V
Classe d'isolation UL	H(180°C)
Code de température UL	1029A

Données de produit	
Nom du produit de la commande	CORE & COIL HID HPS BAL 50W S68 120/277V KIT
EAN/CUP – Produit	781087081327
Code de commande	193318
Local Code	193318
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
Numéro de matériau (12NC)	913700537609
Poids net (pièce)	2,110 kg

Schéma dimensionnel



Product	C1	C2	A1	A2	B1	B2
CORE & COIL HID HPS BAL 50W S68 120/277V KIT	2,2 in	1 in	3,9 in	3,5 in	2,8 in	2,4 in

HPS BAL 50W S68 120/277V KIT

