



Encapsulated Core & Coil (73B)

ENCAPSULATED CORE & COIL HID MH BAL 150W M102/142 120/277V ENCAP

Where quiet performance is required, the standard open core and coil ballast is encapsulated (potted) in a cube-shaped steel can utilizing Class H (180°C) polyester compound.

Données du produit

Renseignements généraux			
Code ANSI	M102-M142	Fréquence d'entrée	60 Hz
Type de lampe	150W MH	Courant à l'entrée (circuit ouvert)	3.65/1.58 A
Nombre de lampes	1 piece/unit	Courant à l'entrée (départ)	0.95/0.42 A
Type de circuit	HX-HPF	Courant à l'entrée (court-circuit)	1.2-1.9/0.5-0.8 A
Type de ballast	Magnetic HID	Courant secondaire (court-circuit)	2.05-2.55 A
Modèle de base	73B5482	Déviator à débit réglé	12%
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes	Facteur de ballast (nom.)	1
Numéro de catalogue de l'amorceur	LI533-H4	Facteur de puissance (nom.)	0.90
Température nominale de l'amorceur	105°C	Tension du circuit ouvert	265 V
Valeur du condensateur	16 MFD	Courant à l'entrée (nom.)	1.6/0.7 A A
Numéro de catalogue du condensateur	7C160M30RA	Puissance d'entrée (nom.)	185 W
Exigences relatives au condensateur	280V	Puissance nominale de la lampe	150 W
Température nominale du condensateur	105°C	Câblage	
Diamètre du condensateur/dimensions ovales	1.65 in	Longueur de dénudage du câble	0.5 mm
Hauteur du condensateur	2.75 in	Longueur de câble par couleur	12"
Rallumage automatique	No	Type de câble	Stranded
Fonctionnement et électricité		Configuration de câblage à distance permise	Yes
Tension d'entrée	120/277 V	Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance	10'

Encapsulated Core & Coil (73B)

Valeur de fusible recommandée	10/4 A
-------------------------------	--------

Mécanique et boîtier

Matériau du boîtier	Métal
Boîtier	Encap
Dimensions du boîtier	4,6" x 4,4" x 3,6"

Approbation et utilisation


Test de tension du circuit ouvert (volts)	235-290 V
Marques d'approbation	ULR CSA certificate RoHS Compliant
Mention de température	C/B
Niveau d'humidité et de bruit	A
Reconnu par UL	Yes
Essai diélectrique (1 minute)	2000 V
Essai diélectrique (2 secondes)	25000 V

Classe d'isolation UL	H(180°C)
Code de température UL	1029C

Données de produit

Nom du produit de la commande	ENCAPSULATED CORE & COIL HID MH BAL 150W M102/142 120/277V ENCAP
EAN/CUP – Produit	781087354827
Code de commande	193763
Local Code	193763
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	3
Numéro de matériau (12NC)	913700542809
Poids net (pièce)	4,840 kg

Schéma dimensionnel



MH BAL 150W M102/142 120/277V ENCAP

Product	A1	A2	A3	B1	B2	C1	D1
ENCAPSULATED CORE & COIL HID 73B5482500D	6 in	5,25 in	4,6 in	3,6 in	2 in	4,4 in	0,25 in

