



# Postline (74P)

## POSTLINE HID HPS BAL 35W S76 120V POSTLINE

Lantern-type, post-top fixtures mounted on slender poles often require ballasts which fit in the poles. Postline ballasts include a special, elongated core and coil ballast encased and potted in a high temperature resin (Class H, 180°C max.) in cylindrical housings of a diameter to accommodate being placed within a 3" or 4" diameter pole.

### Données du produit

Renseignements généraux			
Code ANSI	S76	Tension du circuit ouvert	120 V
Type de lampe	HPS	Courant à l'entrée (nom.)	0.4 A A
Nombre de lampes	1 piece/unit	Puissance d'entrée (nom.)	43 W
Type de circuit	R-HPF	Puissance nominale de la lampe	35 W
Type de ballast	Magnetic HID	Câblage	
Modèle de base	74P7703	Longueur de dénudage du câble	0.50 mm
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes	Longueur de câble par couleur	12"
Numéro de catalogue de l'amorceur	Inside Can	Type de câble	Stranded
Numéro de catalogue du condensateur	Inside Can	Configuration de câblage à distance permise	Yes
Rallumage automatique	No	Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance	10'
Fonctionnement et électricité		Valeur de fusible recommandée	2 A
Tension d'entrée	120 V	Mécanique et boîtier	
Fréquence d'entrée	60 Hz	Matériau du boîtier	Métal
Courant à l'entrée (circuit ouvert)	0.75 A	Boîtier	74P
Courant à l'entrée (départ)	0.5 A	Dimensions du boîtier	7" x 2.55" x 2.55"
Courant à l'entrée (court-circuit)	0.45-0.75 A	Approbation et utilisation	
Courant secondaire (court-circuit)	1.05-1.55 A	Test de tension du circuit ouvert (volts)	108-132 V
Déviations à débit réglé	Within Trapezoid		
Facteur de ballast (nom.)	1		
Facteur de puissance (nom.)	0.90		

## Postline (74P)


Marques d'approbation	ULR CSA certificate RoHS Compliant
Mention de température	A
Reconnu par UL	Yes
Essai diélectrique (1 minute)	2000 V
Essai diélectrique (2 secondes)	2500 V
Classe d'isolation UL	H(180°C)
Code de température UL	1029A

### Données de produit

Nom du produit de la commande	POSTLINE HID HPS BAL 35W S76 120V POSTLINE
-------------------------------	---

EAN/CUP – Produit	781087477038
Code de commande	194084
Local Code	194084
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
Numéro de matériau (12NC)	913700546409
Poids net (pièce)	1,502 kg

## Schéma dimensionnel



HPS BAL 35W S76 120V POSTLINE

Product	B3	C1
POSTLINE HID 74P7703011P	2,55 in	7 in

