



Postline (74P)

POSTLINE HID HPS BAL 100W S54 208V POSTLINE

Lantern-type, post-top fixtures mounted on slender poles often require ballasts which fit in the poles. Postline ballasts include a special, elongated core and coil ballast encased and potted in a high temperature resin (Class H, 180°C max.) in cylindrical housings of a diameter to accommodate being placed within a 3" or 4" diameter pole.

Données du produit

Renseignements généraux			
Code ANSI	S54	Facteur de puissance (nom.)	0.81
Type de lampe	HPS	Tension du circuit ouvert	120 V
Nombre de lampes	1 piece/unit	Courant à l'entrée (nom.)	0.72 A A
Type de circuit	R-HPF	Puissance d'entrée (nom.)	122 W
Type de ballast	Magnetic HID	Puissance nominale de la lampe	100 W
Modèle de base	74P8013	Câblage	
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes	Longueur de dénudage du câble	0.50 mm
Numéro de catalogue de l'armoire	Inside Can	Longueur de câble par couleur	12"
Numéro de catalogue du condensateur	Inside Can	Type de câble	Stranded
Rallumage automatique	No	Configuration de câblage à distance permise	Yes
Fonctionnement et électricité		Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance	5'
Tension d'entrée	208 V	Valeur de fusible recommandée	NA
Fréquence d'entrée	60 Hz	Mécanique et boîtier	
Courant à l'entrée (circuit ouvert)	NA	Matériau du boîtier	Métal
Courant à l'entrée (départ)	NA	Boîtier	74P
Courant à l'entrée (court-circuit)	NA	Dimensions du boîtier	21" x 2.55" x 2.55"
Courant secondaire (court-circuit)	NA		
Déviations à débit réglé	Within Trapezoid		
Facteur de ballast (nom.)	1		

Postline (74P)

Approbation et utilisation


Test de tension du circuit ouvert (volts)	108-132 V
Marques d'approbation	ULR CSA certificate RoHS Compliant
Mention de température	A
Reconnu par UL	Yes
Essai diélectrique (1 minute)	2000 V
Essai diélectrique (2 secondes)	2500 V
Classe d'isolation UL	H(180°C)
Code de température UL	1029A

Données de produit

Nom du produit de la commande	POSTLINE HID HPS BAL 100W S54 208V POSTLINE
-------------------------------	--

EAN/CUP – Produit	781087480137
Code de commande	194167
Local Code	194167
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
Numéro de matériau (12NC)	913700547209
Poids net (pièce)	5,929 kg

Schéma dimensionnel



HPS BAL 100W S54 208V POSTLINE

Product	B3	C1
POSTLINE HID 74P8013011P	2,55 in	21 in

