



Transformers

AUTO-TRANSFORMER AUTOXFMR 277:115 300VA C&C

Stepdown transformers and autotransformers are used when you need to connect a lower voltage device to a higher voltage source.

Données du produit


Renseignements généraux	
Type de circuit	Transformer
Type de ballast	Magnetic HID
Modèle de base	71A9741
Dimension du centre	7/8" E/I
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	277:120 or 120:277 V
Fréquence d'entrée	60 Hz
Courant à l'entrée (nom.)	1.1 A
Puissance nominale de la lampe	300 VA load W
Câblage	
Longueur de dénudage du câble	0.5 mm
Longueur de câble par couleur	12"
Type de câble	Stranded
Configuration de câblage à distance permise	Yes
Mécanique et boîtier	
Boîtier	NA

Dimensions du boîtier	NA
Approbation et utilisation	
Marques d'approbation	ULR RoHS Compliant
Mention de température	NA
Reconnu par UL	Yes
Classe d'isolation UL	H(180°C)
Code de température UL	NA

Données de produit	
Nom du produit de la commande	AUTO-TRANSFORMER AUTOXFMR 277:115 300VA C&C
EAN/CUP – Produit	781087974162
Code de commande	194449
Local Code	194449
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	16
Numéro de matériau (12NC)	913700550709
Poids net (pièce)	1,475 kg

Transformers

Schéma dimensionnel



Product	C1	C2	A1	A2	B1	B2
AUTO-TRANSFORMER AUTOXFMR 277:115 300VA C&C	3,5 in	2 in	2,6 in	2,2 in	2,2 in	1,8 in

AUTO-TRANSFORMER AUTOXFMR 277:115 300VA C&C

