




Core & Coil (71A) HPS ~GT~ 400W

CORE & COIL HID HPS BAL 1000W S52 480V C&C

The basic ballast is the open core and coil which is most often used as a component within a lighting luminaire. The core and coil also forms the nucleus of Philips Advance's five other ballast configurations.

Données du produit


Renseignements généraux			
Code ANSI	S52	Fréquence d'entrée	60 Hz
Type de lampe	1000W HPS	Courant à l'entrée (circuit ouvert)	0.9 A
Nombre de lampes	1 piece/unit	Courant à l'entrée (départ)	1.6 A
Type de circuit	CWA	Courant à l'entrée (court-circuit)	1.75-2.65 A
Type de ballast	Magnetic HID	Courant secondaire (court-circuit)	6.4-7.8 A
Modèle de base	71A8743	Déviator à débit réglé	Within Trapezoid
Dimension du centre	4 1/4 x 6	Facteur de ballast (nom.)	1
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes	Facteur de puissance (nom.)	0.90
Numéro de catalogue de l'amorceur	LI571-H5	Tension du circuit ouvert	435 V
Température nominale de l'amorceur	105°C	Courant à l'entrée (nom.)	2.3 A A
Valeur du condensateur	26 MFD	Puissance d'entrée (nom.)	1100 W
Numéro de catalogue du condensateur	RW1626020	Puissance nominale de la lampe	1000 W
Exigences relatives au condensateur	525V		
Température nominale du condensateur	90°C	Câblage	
Diamètre du condensateur/dimensions ovales	1.75 in	Longueur de dénudage du câble	0.5 mm
Hauteur du condensateur	4.25 in	Longueur de câble par couleur	12"
Rallumage automatique	No	Type de câble	Stranded
		Configuration de câblage à distance permise	Yes
		Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance	15'
Fonctionnement et électricité			
Tension d'entrée	480 V		

Core & Coil (71A) HPS ~GT~ 400W

Valeur de fusible recommandée	6 A
Approbation et utilisation	
Test de tension du circuit ouvert (volts)	395-485 V
Marques d'approbation	ULR CSA certificate RoHS Compliant
Mention de température	C
Reconnu par UL	Yes
Essai diélectrique (1 minute)	2000 V
Essai diélectrique (2 secondes)	2500 V
Classe d'isolation UL	H(180°C)
Code de température UL	1029C

Données de produit	
Nom du produit de la commande	CORE & COIL HID HPS BAL 1000W S52 480V C&C
EAN/CUP – Produit	781087874356
Code de commande	190058
Local Code	190058
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	2
Numéro de matériau (12NC)	913700566109
Poids net (pièce)	13,313 kg

Schéma dimensionnel



HPS BAL 1000W S52 480V C&C

Product	C1	C2	A1	A2	A3	B1	B2
CORE & COIL HID HPS BAL 1000W S52 480V C&C	5,90 in	3,90 in	6 in	5,4 in	4,4 in	4,3 in	3,9 in

