



Core & Coil (71A) HPS ~GT~ 400W

CORE & COIL HID HPS BAL 600W S106 120/208/240V C&C

The basic ballast is the open core and coil which is most often used as a component within a lighting luminaire. The core and coil also forms the nucleus of Philips Advance's five other ballast configurations.

Données du produit

Renseignements généraux	
Code ANSI	S106
Type de lampe	600W HPS
Nombre de lampes	1 piece/unit
Type de circuit	CWA
Type de ballast	Magnetic HID
Modèle de base	71A85E5
Dimension du centre	4 1/4 x 6
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes
Numéro de catalogue de l'amorceur	LI561-H5
Température nominale de l'amorceur	105°C
Valeur du condensateur	64 MFD
Numéro de catalogue du condensateur	7C640S28RA
Exigences relatives au condensateur	280V
Température nominale du condensateur	105°C
Diamètre du condensateur/dimensions ovales	3,15 in
Hauteur du condensateur	5,10 in
Rallumage automatique	No

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	120/208/240 V
Fréquence d'entrée	60 Hz
Courant à l'entrée (circuit ouvert)	3/1.75/1.6 A
Courant à l'entrée (départ)	5.25/3/2.6 A
Courant à l'entrée (court-circuit)	3.3-5/1.9-2.8/1.6-2.4 A
Courant secondaire (court-circuit)	7.4-9 A
Déviation à débit réglé	Within Trapezoid
Facteur de ballast (nom.)	1
Facteur de puissance (nom.)	0.90
Tension du circuit ouvert	220 V
Courant à l'entrée (nom.)	5.5/3.25/2.85 A A
Puissance d'entrée (nom.)	670 W
Puissance nominale de la lampe	600 W

Câblage	
Longueur de dénudage du câble	0.5 mm
Longueur de câble par couleur	12"
Type de câble	Stranded
Configuration de câblage à distance permise	Yes


Core & Coil (71A) HPS ~GT~ 400W

Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance	2'
Valeur de fusible recommandée	15/9/8 A
Approbation et utilisation	
Test de tension du circuit ouvert (volts)	200-245 V
Marques d'approbation	ULR CSA certicate RoHS Compliant
Mention de température	A/A/B
Reconnu par UL	Yes
Essai diélectrique (1 minute)	2000 V
Essai diélectrique (2 secondes)	2500 V
Classe d'isolation UL	H(180°C)
Code de température UL	1029B

Données de produit

Nom du produit de la commande	CORE & COIL HID HPS BAL 600W S106 120/208/240V C&C
EAN/CUP – Produit	781087042670
Code de commande	506600
Local Code	506600
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	2
Numéro de matériau (12NC)	913700578109
Poids net (pièce)	10,575 kg

Schéma dimensionnel



HPS BAL 600W S106 120/208/240V C&C

Product	C1	C2	A1	A2	A3	B1	B2
CORE & COIL HID HPS BAL 600W S106 120/208/240V C&C	5,10 in	3,15 in	6 in	5,4 in	4,4 in	4,3 in	3,9 in

