



Indoor Enclosed (78E)

INDOOR ENCLOSED HID MH BAL 400W M59 QUAD ENCL

These units are designed for use indoors where the ballast must be mounted remotely from the luminaire. These ballasts are typically used in applications where the luminaire is mounted in an area with very high ambient temperatures. The ballast can be mounted remotely in a cooler location.

Données du produit


Renseignements généraux			
Code ANSI	M59	Tension du circuit ouvert	300 V
Type de lampe	400W MH	Courant à l'entrée (nom.)	4/2.3/2/1.75 A A
Nombre de lampes	1 piece/unit	Puissance d'entrée (nom.)	458 W
Type de circuit	CWA	Puissance nominale de la lampe	400 W
Type de ballast	Magnetic HID	Câblage	
Modèle de base	78E6091	Longueur de dénudage du câble	0.5 mm
Convient à une utilisation à l'extérieur	No	Longueur de câble par couleur	12"
Numéro de catalogue de l'amorceur	NA	Type de câble	Stranded
Numéro de catalogue du condensateur	Inside Can	Configuration de câblage à distance	Yes
Rallumage automatique	No	permise	
Fonctionnement et électricité		Distance max. ballast-lampe pour	Determined by AWG used
Tension d'entrée	120/208/240/277 V	câblage à distance	
Fréquence d'entrée	60 Hz	Valeur de fusible recommandée	10/7/5/5 A
Courant à l'entrée (circuit ouvert)	3/1.75/1.5/1.3 A	Mécanique et boîtier	
Courant à l'entrée (départ)	3.5/2/1.75/1.5 A	Matériau du boîtier	Métal
Courant à l'entrée (court-circuit)	2.7-4.2/1.55-2.4/1.35-2.1/1.1-1.8 A	Boîtier	IE
Courant secondaire (court-circuit)	3.5-4.3 A	Dimensions du boîtier	14.44" x 5.75" x 7.69"
Déviations à débit réglé	10%	Approbation et utilisation	
Facteur de ballast (nom.)	1	Test de tension du circuit ouvert (volts)	270-330 V
Facteur de puissance (nom.)	0.90		

Indoor Enclosed (78E)

Marques d'approbation	CSA certificate UL certificate RoHS Compliant
Mention de température	Max. ambient temperature 55°C
Reconnu par UL	No
Essai diélectrique (1 minute)	2000 V
Essai diélectrique (2 secondes)	2500 V
Classe d'isolation UL	H(180°C)
Code de température UL	NA
Données de produit	
Nom du produit de la commande	INDOOR ENCLOSED HID MH BAL 400W M59 QUAD ENCL

EAN/CUP – Produit	781087860915
Code de commande	505453
Local Code	505453
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
Numéro de matériau (12NC)	913700582709
Poids net (pièce)	14,611 kg

Schéma dimensionnel



MH BAL 400W M59 QUAD ENCL

Product	A1	A2	A3	A4	B1	B2	C1	D1
INDOOR ENCLOSED HID 78E6091001	14,4 in	13,4 in	12,7 in	12,1 in	7,7 in	3,3 in	5,8 in	0,4 in

