



# Indoor Enclosed (78E)

## INDOOR ENCLOSED HID HPS BAL 400W S51 QUAD ENCL

These units are designed for use indoors where the ballast must be mounted remotely from the luminaire. These ballasts are typically used in applications where the luminaire is mounted in an area with very high ambient temperatures. The ballast can be mounted remotely in a cooler location.

### Données du produit

Renseignements généraux			
Code ANSI	S51	Tension du circuit ouvert	190 V
Type de lampe	400W HPS	Courant à l'entrée (nom.)	3.8/2.2/1.9/1.7 A A
Nombre de lampes	1 piece/unit	Puissance d'entrée (nom.)	464 W
Type de circuit	CWA	Puissance nominale de la lampe	400 W
Type de ballast	Magnetic HID	<b>Câblage</b>	
Modèle de base	78E8493	Longueur de dénudage du câble	0.5 mm
Convient à une utilisation à l'extérieur	No	Longueur de câble par couleur	12"
Numéro de catalogue de l'amorceur	Inside Can	Type de câble	Stranded
Numéro de catalogue du condensateur	Inside Can	Configuration de câblage à distance permise	Yes
Rallumage automatique	No	Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance	50'
<b>Fonctionnement et électricité</b>		Valeur de fusible recommandée	10/8/5/5 A
Tension d'entrée	120/208/240/277 V	<b>Mécanique et boîtier</b>	
Fréquence d'entrée	60 Hz	Matériau du boîtier	Métal
Courant à l'entrée (circuit ouvert)	2/1.2/0.95/0.85 A	Boîtier	IE
Courant à l'entrée (départ)	3.3/1.8/1.5/1.4 A	Dimensions du boîtier	14.44" x 5.75" x 7.69"
Courant à l'entrée (court-circuit)	2.4-3.6/1.4-2.1/1.2-1.8/1.0-1.55 A	<b>Approbation et utilisation</b>	
Courant secondaire (court-circuit)	6.0-7.4 A	Test de tension du circuit ouvert (volts)	170-210 V
Déviations à débit réglé	Within Trapezoid		
Facteur de ballast (nom.)	1		
Facteur de puissance (nom.)	0.90		

## Indoor Enclosed (78E)


Marques d'approbation	CSA certificate UL certificate RoHS Compliant
Mention de température	Max. ambient temperature 40°C
Reconnu par UL	No
Essai diélectrique (1 minute)	2000 V
Essai diélectrique (2 secondes)	2500 V
Classe d'isolation UL	H(180°C)
Code de température UL	NA

### Données de produit

Nom du produit de la commande	INDOOR ENCLOSED HID HPS BAL 400W S51 QUAD ENCL
-------------------------------	---

EAN/CUP – Produit	781087884935
Code de commande	505420
Local Code	505420
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
Numéro de matériau (12NC)	913700583209
Poids net (pièce)	15,073 kg

### Schéma dimensionnel



HPS BAL 400W S51 QUAD ENCL

Product	A1	A2	A3	A4	B1	B2	C1	D1
INDOOR ENCLOSED HID 78E8493001	14,4 in	13,4 in	12,7 in	12,1 in	7,7 in	3,3 in	5,8 in	0,4 in

