



HF-Regulator II til TL5-lysstofrør

HF-R 154 TL5 EII 220-240V 50/60Hz

Elektronisk højfrekvensforkobling med dæmpning, med den analoge protokol (1-10 V) til TL5 HE-/HO- OG TL5 Eco-lyskilder. Forkoblingen er primært designet til indendørs anvendelse. Til udendørs brug skal armaturet som minimum være klasse I og tilstrækkeligt beskyttet mod vand og støv. Installationen skal også sikres mod lynnedslag eller have anden nødvendig elektrisk beskyttelse i overensstemmelse med typen af installation og anvendelse.

Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordafledningsstrøm (maks.)	0,5 mA
Bredde på startstrøm	0,25 ms
Startstrømspids (maks.)	27 A
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)	28
Ledningsføring	
Stiktype på indgangsterminal	WAGO 251 universalstik [Velegnet til både automatisk ledningsføring (ALF og ADS) og manuel ledningsføring]
Stiktype, udgangsterminaler	WAGO 251 universalstik [Velegnet til både automatisk ledningsføring (ALF og ADS) og manuel ledningsføring]


Temperatur	
Omgivende temperaturområde	10 °C til 50 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Lysstyringsgrænseflade	1-10V
Mekanik og armaturhus	
Armaturhus	L 360x30x21
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Indeks over energieffektivitet	A1 BAT
Sikkerhedsstandard	IEC 61347-2-3
Miljøstandard	ISO 14001
Godkendelsesmærkninger	CE-mærkning ENEC-certifikat VDE-EMV-certifikat
Produktdata	
Ordreprodukt navn	HF-R 154 TL5 EII 220-240V 50/60Hz

HF-Regulator II til TL5-lysstofrør

Det fulde produkt navn	HF-R 154 TL5 EII 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150091005930
Ordrekode	91005930
Materialenr. (12NC)	913700608866
Lokal ordrekode	2049050297
SAP-tæller – antal pr. pakke	1

EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500910059
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8711500910073

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 154 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

