



HF-Régulation TL5/TL-D/PL-L

HF-R 180 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz

Ballast électronique haute fréquence pour la gradation, en utilisant le protocole analogique (1-10 V) pour lampes PL-L

Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Courant de fuite (max.)	0,5 mA
largeur d'impulsion du courant d'appel	0,40 ms
Pic de courant d'appel (max.)	45 A
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)	12

Câblage	
Type de connecteur bornes d'entrée	Connecteur universel WAGO 251 [Compatible avec le câblage automatique (ALF et ADS) et manuel]
Type de connecteur bornes de sortie	Connecteur universel WAGO 251 [Compatible avec le câblage automatique (ALF et ADS) et manuel]

Température	
Gamme de températures ambiantes	10 °C à 50 °C

Commandes et gradation	
Interface de commande	1-10V

Mécanique et boîtier	
Corps du luminaire	L 360x30x21

Approbation et application	
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Classe énergétique	A1 BAT
Norme de sécurité	IEC 61347-2-3
Norme environnementale	ISO 14001
Homologation	Marquage CE


Données du produit	
Nom du produit de la commande	HF-R 180 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz
Nom de produit complet	HF-R 180 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz
Code EOC	871150091011030
Code de commande	91011030
Code 12NC	913700609066
Code de commande local	HFR180TL5PLLEII

HF-Régulation TL5/TL-D/PL-L

Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500910110
Conditionnement par carton	12

Codes EAN/UPC – Boîte	8711500910127
-----------------------	---------------

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 180 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

